Auszug aus dem Online-Katalog

ZFKDSA 10-10,00- 6 GY BD:U-PE

Artikelnummer: 1737297

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1737297

Printklemme, Nennstrom: 76 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4 046356 183987
Verkaufsgruppe	E530
VPE	50 stk.
Zolltarif	85369010

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 23.01.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Maße / Pole

Länge	33,4 mm
Rastermaß	10 mm
Maß a	50 mm
Polzahl	6
Stiftabmessungen	1,2 x 1,4
Stiftabstand	10 mm
Bohrlochdurchmesser	2,2 mm

Technischen Daten

Artikelfamilie	ZFKDS(A) 10
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	320 V
Bemessungsspannung (III/2)	400 V
Bemessungsspannung (II/2)	800 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	76 A
Nennquerschnitt	1 mm²
Abisolierlänge	12 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	6

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten