

**CableLine
CLI C 3-6 GE/SW + MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky na vodiče CLI C se používají u nepřipojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm². Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřipojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

Všeobecné objednací údaje

Typ	CLI C 3-6 GE/SW + MP
Objednací číslo	0253411738
Verze	CableLine, Označení vodičů a kabelů, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190992088
Mnž.	20 ks

CableLine CLI C 3-6 GE/SW + MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	11 mm	Šířka (v palcích)	0,433 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0,236 inch
Hloubka	17 mm	Hloubka (v palcích)	0,669 inch
Čistá hmotnost	0,75 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Barva materiálu podle kódu odporu	4
Barva tisku	Černá	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PVC, měkké, bez kadmia
Metoda tisku	horká ražba	Orientace tisku	vodorovný
Průřez izolace, max.	16 mm	Rozsah provozní teploty	-30...80 °C
Tisk	+	Tištěné znaky	Symbols
Typ tisku	Standardně	Verze	MultiPack
Šířka	11 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	70 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče	8 - 16 mm
Vnější prům. vodiče, max.	16 mm	Vnější prům. vodiče, min.	8 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

CableLine **CLI C 3-6 GE/SW + MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy



Podobné ilustraci