

**CableLine  
CLI C 3-6 GE/SW / MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Značky na vodiče CLI C se používají u nepřipojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm<sup>2</sup>. Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřipojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ             | CLI C 3-6 GE/SW / MP                                             |
| Objednací číslo | <a href="#">0253411742</a>                                       |
| Verze           | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)      | 4008190141493                                                    |
| Mnž.            | 20 ks                                                            |

## CableLine CLI C 3-6 GE/SW / MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |       |                     |            |
|----------------|-------|---------------------|------------|
| Šířka          | 11 mm | Šířka (v palcích)   | 0,433 inch |
| Výška          | 6 mm  | Výška (v palcích)   | 0,236 inch |
| Hloubka        | 17 mm | Hloubka (v palcích) | 0,669 inch |
| Čistá hmotnost | 0,7 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                              |             |                                   |                        |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| Barevný                      | Žlutá       | Barva materiálu podle kódu odporu | 4                      |
| Barva tisku                  | Černá       | Halogen                           | Ano                    |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0         | Materiál                          | PVC, měkké, bez kadmia |
| Metoda tisku                 | horká ražba | Orientace tisku                   | vodorovný              |
| Průřez izolace, max.         | 16 mm       | Rozsah provozní teploty           | -30...80 °C            |
| Tisk                         | /           | Tištěné znaky                     | Symbols                |
| Typ tisku                    | Standardně  | Verze                             | MultiPack              |
| Šířka                        | 11 mm       |                                   |                        |

### Označení vodičů a kabelů

|                           |        |                           |           |
|---------------------------|--------|---------------------------|-----------|
| Halogen                   | Ano    | Průřez vodiče, max.       | 70 mm²    |
| Průřez vodiče, min.       | 16 mm² | Vnější prům. vodiče       | 8 - 16 mm |
| Vnější prům. vodiče, max. | 16 mm  | Vnější prům. vodiče, min. | 8 mm      |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Technické údaje           | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |

### **CableLine** **CLI C 3-6 GE/SW / MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



Podobné ilustraci