

**CableLine
CLI O 20-3 GE/SW 2 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky na vodiče CLI O se připínají k připojeným vodičům a jsou tudíž vhodné na aktualizace stávajících systémů. Lze použít tři různé velikosti na označení vodičů o průměru od 0,4 mm² do max. 4,0 mm². Tvar a design zajišťují bezpečné a trvalé připojení jednotlivě kombinovatelných značek.

Výhody:

- Otevřené značky na zapojené vodiče
- Verze značky s ochranou proti otáčení umožňuje kombinovat značky
- Dokonalé pro jakékoliv doplňující značení
- Extrémně nízké nároky na prostor
- Rychlé připnutí šetří čas

Všeobecné objednací údaje

Typ	CLI O 20-3 GE/SW 2 MP
Objednací číslo	0648101508
Verze	CableLine, Označení vodičů a kabelů, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190054571
Mnž.	200 ks

CableLine CLI O 20-3 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	5,5 mm	Šířka (v palcích)	0,217 inch
Výška	3 mm	Výška (v palcích)	0,118 inch
Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	0,05 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Barva materiálu podle kódu odporu	4
Barva tisku	Černá	Doporučená odvětví	Proces, Stroje
Halogen	Ano	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	PVC, měkké, bez kadmia	Metoda tisku	horká ražba
Orientace tisku	vodorovný	Rozsah provozní teploty	-30...80 °C
Tisk	2	Tištěné znaky	Číslo
Typ tisku	Standardně	Verze	MultiPack
Šířka	5,5 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	3 mm ²
Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²	Vnější prům. vodiče	3 - 4 mm
Vnější prům. vodiče, max.	4 mm	Vnější prům. vodiče, min.	3 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

CableLine **CLI O 20-3 GE/SW 2 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy



Podobné ilustraci