

**Příslušenství
P 18/35 D02 SW SAKS5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	P 18/35 D02 SW SAKS5
Objednací číslo	0362000000
Verze	Příslušenství, Měřicí kroužek (automatický přerušovač obvodu), 35 A
GTIN (EAN)	4008190070175
Mnž.	50 ks

Příslušenství
P 18/35 D02 SW SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Výška	11 mm	Výška (v palcích)	0,433 inch
Hloubka	10,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,413 inch
Čistá hmotnost	0,54 g	Průměr	16,6 mm

Specifikace systému

Verze	Pojistková kazeta
-------	-------------------

Údaje materiálu

Materiál	Hliník	Barevný	Černá
----------	--------	---------	-------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	35 A
-----------------	------

Rozměry

Průměr	16,6 mm
--------	---------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000278	ETIM 4.0	EC000278
ETIM 5.0	EC000278	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-13	eClass 5.1	27-14-20-06
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.1	27-14-11-92
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks