

**SAK řada  
Q 4 AKZ1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	Q 4 AKZ1.5
Objednávací číslo	<a href="#">0368400000</a>
Verze	SAK řada, Spojovací konektor, pro příčnou propojku, Počet pólů: 4
GTIN (EAN)	4008190153892
Mnž.	50 ks

## SAK řada Q 4 AKZ1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	19,3 mm	Šířka (v palcích)	0,76 inch
Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0,157 inch
Hloubka	11 mm	Hloubka (v palcích)	0,433 inch
Čistá hmotnost	3,36 g		

### Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku	Utahovací moment (propojka)	0.4...0.8 Nm
-------	----------------------	-----------------------------	--------------

### Údaje materiálu

Materiál	CuSn	Barevný	Šedá
----------	------	---------	------

### Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

### Data hodnocení

Jmenovitý proud	24 A
-----------------	------

### Rozměry

Rozteč v mm (P)	5,1 mm
-----------------	--------

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

**Datový list****SAK řada  
Q 4 AKZ1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">04444_Q_4_AKZ1.5_DXF.dxf</a> <a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>