

CableLine
CLI R 1 F. CLI C 1-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Široký sortiment produktů na značení vodičů a kabelů od společnosti Weidmüller poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Mezi produkty této řady patří systémy kombinací jednotlivých štítků, průhledných pouzder, smršťovacích spojek a značek, které mohou být připevněny vázacím páskem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CLI R 1 F. CLI C 1-3
Objednací číslo	0532100000
Verze	CableLine, Montážní šablona, 150 x 2.5 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190092191
Mnž.	20 ks

CableLine CLI R 1 F. CLI C 1-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	2,5 mm	Šířka (v palcích)	0,098 inch
Výška	150 mm	Výška (v palcích)	5,905 inch
Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0,079 inch
Čistá hmotnost	1,05 g		

Obecné údaje

Barevný	Modrá	Barva materiálu podle kódu odporu	6
Doporučená odvětví	Proces, Stroje	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	POM
Počet na jádro	25	Rozsah provozní teploty	-30...80 °C
Verze	MultiPack	Šířka	2,5 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano
---------	-----

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-04-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Technické údaje	WSCAD