

**SKMU MS (mosazná pojistná matice)  
SKMU M40 MS SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Weidmüller nabízí řadu různých systémů vstupu kabelů a vodičů: různé designy plastových, mosazných a nerezových kabelových průchodek se stupněm krytí IP66, 67, 68 nebo IP69K. Jako alternativa ke kabelovým průchodkám, prefabrikované kabely s modulárními systémy vstupu pro více vodičů nebo kabelů lze jednoduše a rychle zasunout do elektrického zařízení. V neposlední řadě, Weidmüller nabízí EX-certifikované kabelové průchodky a systémy vstupu kabelů/vodičů.

- Kabelové průchodky z plastu a mosazi
- EMC šroubové spoje
- pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- certifikace VDE, CSA a UL

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SKMU M40 MS SC
Objednací číslo	<a href="#">0930640005</a>
Verze	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 4,5 mm, Mosaz
GTIN (EAN)	4032248976096
Mnž.	10 ks

**SKMU MS (mosazná pojistná matice)  
SKMU M40 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	22,8 g
----------------	--------

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Pojistná matice, šířka**

Tloušťka	4,5 mm
----------	--------

**Všeobecné informace**

AF velikost 1	50 mm	Délka závitu	4,5 mm
Materiál	Mosaz	Stoupání závitu	1,5 mm
Tloušťka	4,5 mm	Vnější závít	M 40

**Klasifikace**

ETIM 4.0	EC000940	ETIM 5.0	EC000940
ETIM 6.0	EC000940	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.1	27-14-44-24	eClass 9.0	27-14-44-24

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**Datový list****SKMU MS (mosazná pojistná matice)  
SKMU M40 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**