

**SKMU MS (mosazná pojistná matice)  
SKMU M50 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Weidmüller nabízí řadu různých systémů vstupu kabelů a vodičů: různé designy plastových, mosazných a nerezových kabelových průchodek se stupněm krytí IP66, 67, 68 nebo IP69K. Jako alternativa ke kabelovým průchodkám, prefabrikované kabely s modulárními systémy vstupu pro více vodičů nebo kabelů lze jednoduše a rychle zasunout do elektrického zařízení. V neposlední řadě, Weidmüller nabízí EX-certifikované kabelové průchodky a systémy vstupu kabelů/vodičů.

- Kabelové průchodky z plastu a mosazi
- EMC šroubové spoje
- pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- certifikace VDE, CSA a UL

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SKMU M50 MS SC
Objednací číslo	<a href="#">0930640006</a>
Verze	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 50, 5 mm, Mosaz
GTIN (EAN)	4032248976102
Mnž.	5 ks

## SKMU MS (mosazná pojistná matice) SKMU M50 MS SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 67,4 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Pojistná matice, šířka

Tloušťka 5 mm

### Všeobecné informace

AF velikost 1	65 mm	Délka závitu	5 mm
Materiál	Mosaz	Stoupání závitu	1,5 mm
Tloušťka	5 mm	Vnější závít	M 50

### Klasifikace

ETIM 4.0	EC000940	ETIM 5.0	EC000940
ETIM 6.0	EC000940	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.1	27-14-44-24	eClass 9.0	27-14-44-24

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)  
Technické údaje [EPLAN.WSCAD](#)

**Datový list****SKMU MS (mosazná pojistná matice)  
SKMU M50 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**