Y-Verteiler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21BK - 1527618

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Y-Verteiler, 3-polig + PE, gerader Stecker M12 auf 2 x gerade Buchse M12, Stichmaß 21 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918958732

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Schutzart	IP67
Schutzart	IP68

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kodierung	A - Standard
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Steckzyklen	≥ 100

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR

Y-Verteiler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21BK - 1527618

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed /

Approbationsdetails

UL Listed

Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Listed

Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

Y-Verteiler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21BK - 1527618

Approbationen

cULus Listed

Zeichnungen

Maßzeichnung



M12-Stecker x 1, Y-Verteiler, Stichmaß 21 mm

Y-Verteiler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21BK - 1527618

Schaltplan



Kontaktbelegung des M12-Y-Verteilers

Y-Verteiler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21BK - 1527618

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

Y-Verteiler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21BK - 1527618

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 3-polig + PE, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

Y-Verteiler - SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21BK - 1527618

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 3-polig, gebrückt, mit PE, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com