

**Příslušenství
FM 6/TS35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Stínění a uzemnění**

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FM 6/TS35
Objednací číslo	0636900000
Verze	Příslušenství, Montážní patka, Ocel, lesklý povrch
GTIN (EAN)	4008190174019
Mnž.	40 ks

Příslušenství FM 6/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	14 mm	Šířka (v palcích)	0,551 inch
Výška	50,2 mm	Výška (v palcích)	1,976 inch
Hloubka	7 mm	Hloubka (v palcích)	0,276 inch
Čistá hmotnost	4,62 g		

Specifikace systému

Verze	Pro montážní lišty	Lišta	TS 35
-------	--------------------	-------	-------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel, lesklý povrch	Provedení povrchu	poniklované
Barevný	Stříbrná		

Další technická data

Typ upevnění	Přichytka	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
--------------	-----------	---------------------------------------	----

Rozměry

Rozteč v mm (P)	14 mm
-----------------	-------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000483	ETIM 4.0	EC000483
ETIM 5.0	EC000483	ETIM 6.0	EC002625
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.1	23-15-90-90
eClass 9.0	27-18-28-07		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	WSCAD, EPLAN
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks