

**Příslušenství
SCT-C 7.9/200**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Vlastnostmi vázacích pásků jsou maximální vázací síla a dlouhá životnost. Ocelové vázací pásky poskytují trvalé připevnění v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké teploty nebo silné chemické vlivy.

- Zcela potažené nerezové vázací pásky
- Bezpečný zamykací mechanismus umožňující rychlé a jednoduché použití
- Lze připevnit rukou nebo pomocí nástroje
- Tyto vázací pásky jsou doporučeny pro speciální aplikace, jako například pro použití se solným roztokem, v extrémních teplotách nebo v žíravém prostředí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCT-C 7.9/200
Objednací číslo	1015310000
Verze	Příslušenství, Kabelové vázací pásky, x 7.9
GTIN (EAN)	4032248724284
Mnž.	100 ks

Datový list

Příslušenství SCT-C 7.9/200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	7,9 mm	Šířka (v palcích)	0,311 inch
Výška	200 mm	Výška (v palcích)	7,874 inch
Hloubka	0,26 mm	Hloubka (v palcích)	0,01 inch
Čistá hmotnost	4,92 g		

Instalační materiály

Materiál	Nerezová ocel potažená polyesterem	Průměr kabelu, max.	50 mm
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-80 °C

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-07-02	eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9,1	27-14-07-02	eClass 9.0	27-14-07-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

Datový list**Příslušenství
SCT-C 7.9/200****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**