

**Příslušenství
VG16 HQ K68 9-12SH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**IP68**

S blueglobe® společnost Weidmüller do svého portfolia začlenila kabelovou průchodku od společnosti Pflitsch, která je přesvědčivá svou spolehlivostí i funkcí.

Široký rozsah těsnění od 1,5 do 77 mm díky odstranitelným vstupům s pouhými 11 průchodkami, velice efektivní těsnění, skvělé odlehčení tahu a kroužek vedený drážkou proti směru – to jsou vlastnosti kabelové průchodky blueglobe®, kterou společnost Weidmüller nabízí v mosazi a v nerezové oceli.

Srdcem kabelové průchodky blueglobe® je sférická těsnicí vložka, která jemně tlačí na kabel na velké ploše. To trvale zamezuje ostrému zářezu, který je u lamelových systémů běžný.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG16 HQ K68 9-12SH
Objednací číslo	1045530000
Verze	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248779437
Mnž.	1 ks

Příslušenství VG16 HQ K68 9-12SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	12,26 g
----------------	---------

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 130 °C
---------------	-------------------

Design

Skupina produktů	Příslušenství	Typ produktu	Kabelové těsnění
Průměr kabelu, max.	12 mm	Velikost AF	30 mm

General data

Velikost	HQ	Stupeň krytí	IP68
----------	----	--------------	------

Material

Materiál	Polyamid 6
----------	------------

Všeobecné údaje

Kabelové vývodky	PG 16	Materiál	Polyamid 6
Průměr kabelu, max.	12 mm	Průměr kabelu, min.	9 mm
Stupeň krytí	IP68	Těsnicí materiál	TPE
Utahovací moment, max.	6 Nm	Velikost	HQ
Velikost AF	30 mm	Vnitřní závit	PG 16

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD