M23 Kits 8+1pol.

EPIC KIT M23 D6 8+1-POL FEMALE

- Buchseneinsatz EPIC® M23 8+1 pol. Lötanschluss
- Anshlussquerschnitt max. 1,0mm² (bei 2mmØ Kontakt max. 2,5mm²)
- P-Teil, linksdrehend, gegen Uhrzeigersinn
- D6 Kabelstecker, Kabelklemmung 7,0 - 13,5mm

Artikelnummer	Artikel	Stück / VPE
75009698	EPIC KIT M23 D6 8+1-POL FEMALE	1

Artikelnummern für Einzelbestellungen

- P-Teil 73002740 (siehe Seite 174)
- M23 D6 44420037 (siehe Seite 169)



EPIC KIT M23 A1 8+1-POL MALE

- Stifteinsatz EPIC® M23 8+1 pol. Lötanschluss
- Anshlussquerschnitt max. 1,0mm² (bei 2mmØ Kontakt max. 2,5mm²)
- E-Teil, rechtsdrehend, im Uhrzeigersinn
- A1 Einbaudose, Vorderwandmontage

Artikelnummer	Artikel	Stück / VPE
75009699	EPIC KIT M23 A1 8+1-POL MALE	1

Artikelnummern für Einzelbestellungen

- E-Teil 73002744 (siehe Seite 174)
- M23 A1 72004000 (siehe Seite 167)



EPIC KIT M23 A3 8+1-POL MALE

- Stifteinsatz EPIC® M23 8+1 pol. Lötanschluss
- Anshlussquerschnitt max. 1,0mm² (bei 2mmØ Kontakt max. 2,5mm²)
- E-Teil, rechtsdrehend, im Uhrzeigersinn
- A3 Einbaudose, gewinkelt drehbar, Vorderwandmontage

Artikelnummer	Artikel	Stück / VPE
75009700	EPIC KIT M23 A3 8+1-POL MALE	1

Artikelnummern für Einzelbestellungen

- E-Teil 73002744 (siehe Seite 174)
- M23 A3 44420055 (siehe Seite 168)



EPIC KIT M23 F6 8+1-POL MALE

- Stifteinsatz EPIC® M23 8+1 pol. Lötanschluss
- Anshlussquerschnitt max. 1,0mm² (bei 2mmØ Kontakt max. 2,5mm²)
- E-Teil, rechtsdrehend, im Uhrzeigersinn
- F6 Kupplungsstecker, Kabelklemmung 7,0 - 13,5mm

Artikelnummer	Artikel	Stück / VPE
75009701	EPIC KIT M23 F6 8+1-POL MALE	1

Artikelnummern für Einzelbestellungen

- E-Teil 73002744 (siehe Seite 174)
- M23 F6 44420040 (siehe Seite 169)



Nutzen

- keine Fehlbestellungen
- reduzierter Bestellaufwand
- optimal auf einander abgestimmte Komponenten

Technische Daten

Bemessungsspannung in V
2mm Kontakte: 150 V
1mm Kontakte: 150 V

Bemessungsstrom in A
2mm Kontakte: 20 A
1mm Kontakte: 7 A

Kontaktzahlen
8 + 1