BAUREIHE 2410 - ERGONOMISCHE FUSSSCHALTER

BIS 6 (2.5) A 250 V AC



PRODUKTMERKMALE

- Hohe Lebensdauer bis 300 000 mechanische Schaltzyklen
- Robustes Design
- Kabel kundenseitig nachrüstbar
- Ergonomische Abmessungen mit verschiedenen Schaltbetätigungskräften
- Mit Wandaufhängung

AUF ANFRAGE

- Weitere Farben
- Kundenspezifische Kabelkonfektion
- Spezielle Schaltfunktionen
- Weitere Anschlussvarianten

Mechanische Lebensdauer		30E4
Kriechstromfestigkeit		250 PTI
Isolationsabstand		nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung
Material	Betätiger	Trittplatte aus PA
	Gehäuse	PA
Prüfzeichen		





BAUREIHE 2410 - ERGONOMISCHE FUSSSCHALTER

BIS 6 (2.5) A 250 V AC



einpolig

	Betätigerfarbe / Bedruckung	Gehäusefarbe	6 (2.5) A 250 V AC 5E4	Anschlussart	Anschlussbeschreibung	Kontaktabstand in mm	Kontaktmaterial	Schaltkraft in N	Sonstiges	Lagervariante
Schließer (SPNO)										
2410.0301			●		2 Klemmen	< 3	Ag	31 ±5	mit Schalter 1005.1801	●
Wechsler (SPDT Momentary)										
2410.0401			●		3 Klemmen	< 3	Ag	31 ±5	mit Schalter 1005.1407	●



Kombination


	Betätigerfarbe / Bedruckung	Gehäusefarbe	6 (2.5) A 250 V AC 5E4	Anschlussart	Anschlussbeschreibung	Kontaktabstand in mm	Kontaktmaterial	Schaltkraft in N	Sonstiges	Lagervariante
Schließer (SPNO) zweipolig										
2410.1001			●		konfektioniert	≥ 3	Ag	45 ±7	2 x 1005.1802 1 x SchuKostecker (3 000 mm) / 1 x SchuKokupplung (250 mm)	●
Wechsler (SPDT Momentary) erster Schaltpunkt / Öffner (SPNC) zweiter Schaltpunkt										
2410.0101			●		3 Klemmen	< 3	Ag	Stufe 1: 25 N Stufe 2: 85 N	nacheinander schaltend mit Schalter 1005.1501 mit Schalter 1005.1407	●
Wechsler (SPDT Momentary) erster Schaltpunkt / Schließer (SPNO) zweiter Schaltpunkt										
2410.0501			●		5 Klemmen	< 3	Ag	Stufe 1: 22 N Stufe 2: 31 N	nacheinander schaltend mit Schalter 1005.1801 mit Schalter 1005.1407 Wechsler und Schließer separat anschließbar	●

BAUREIHE 2410 - ERGONOMISCHE FUSSSCHALTER

BIS 6 (2.5) A 250 V AC




Grundtyp 2410



Buchsenklemme M3




Schutzhaube
248.008.013




Schutzhaube aus Stahlblech in der Farbe Orange ähnlich RAL 2004 mit Kantenschutzband und Gummifüßen sowie Befestigung für Fußschalter des Grundtyps 2410

Schaltbild



2410.0101



2410.0501

bu - blau
br - braun
bl - schwarz
wh - weiß
C - Gemeinsamer Anschluss
NC - Öffner
NO - Schließer