Datenblatt für MST 3
Artikelnummer: 973509102

SKS Kontakttechnik GmbH

Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 973 509-102
Beschreibung:	Miniatur-Stecker - Durchmesser 2 mm, Stift Messing vernickelt mit Lötanschluss. Biegsame, trittfeste Isolierhülse. Zur Konfektionierung von Anschlussleitungen mit max. 1,9 mm Außendurchmesser.
Typ:	MST 3 blau/blue
System:	2 mm System
Bestellnummer:	973 509-102
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ● ● ● ● ●
Technische Daten	
Stiftdurchmesser:	2 mm
Kontaktart:	ungefederter Stift
Anschlussart:	löten
Litzenaufbau:	42 x 0,1
Bemessungsspannung:	DC 60 V
Bemessungsstrom:	6 A
Durchgangswiderstand:	6 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktoberflächenmaterial:	vernickelt
Kontaktträgermaterial:	PA
Gehäusematerial:	PVC-P
Überwurfmuttermaterial:	Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +60 °C
Zeichnung	
	

Copyright ©2011 SKS-Kontakttechnik GmbH - printed: Thu Sep 1 2011 13:28:52