**Datenblatt für BO 10**
**Artikelnummer: 930160000**

SKS Kontakttechnik GmbH

| **Produktbeschreibung:** | Bestellnummer: 930 160-000 |
|---|---|
| **Beschreibung:** | Blanke Buchse, Durchmesser 4 mm, Messing, vernickelt. |
| **Typ:** | BO 10 |
| **System:** | 4 mm System |
| **Bestellnummer:** | 930 160-000 |
| **Technische Daten** | |
| **Kontaktart:** | ungefederte Buchse |
| **Anschlussart:** | schrauben |
| **Bemessungsspannung:** | DC 60 V |
| **Bemessungsstrom:** | 16 A |
| **Durchgangswiderstand:** | 5 mOhm |
| **Werkstoff** | |
| **Kontaktmaterial:** | Messing |
| **Kontaktoberflächenmaterial:** | vernickelt |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| **Temperaturbereich:** | -25 ºC bis +100 ºC |
| **Zeichnung** | |
| |   |

**Copyright ©2010 SKS-Kontakttechnik GmbH - printed: Mon Oct 18 2010 10:27:16**