SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Experience in Contact Technology
since 1950

NV2A4000

Ø 4,0 mm 30Vac / 60Vdc

Einbaustecker 4,0mm

Connector 4,0mm



Ø 4,0 mm
Steckdurchmesser
Plug-in diameter

30Vac / 60Vdc

20A
Bemessungsstrom
Rated current

-10 °C bis +50 °C
Temperaturbereich
Temperature range

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Steckdurchmesser Plug-in diameter	Ø 4,0 mm
Kabelanschluss Cable connection	Löten Soldering
Bemessungsspannung Rated voltage	30Vac / 60Vdc
Bemessungsstrom Rated current	20 A
Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis +50 °C -10 °C to +50 °C
Kontaktmaterial Contact material	Edelstahl Stainless steel

PRODUKTZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING



EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Büschelstecker Edelstahl
  Connector
- Auch vergoldet lieferbar
  Available with Gold surface
- Kontakt: Edelstahl
  Contact: Stainless steel
- Gewinde M4
  Thread M4

ARTIKEL-NR. / ORDER INFORMATION

Blank Raw	052 000001

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

info@schnepp-neudenau.de
www.schnepp-neudenau.de