
Inhaltsverzeichnis

		Page
1	3D-Modell	2
2	Konfigurationseinstellungen	3
3	Zusatzgeräte / Technische Dokument	5
4	Kontaktinformationen	6

1 3D-Modell



2 Konfigurationseinstellungen

Konfiguration	
Bestellnummer	77 3408 0000 50004-0500
Bezeichnung	M8 Winkeldose, Polzahl: 4, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL listed, PUR schwarz, 4 x 0.34 mm²
Masse	161
Produktsegment	Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl	4
Bauform	Winkeldose
Verriegelung	schrauben
Anschlussart	am Kabel angespritzt
Montageart	Kabelmontage
EMV	ungeschirmt
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt mm	0.34 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	AWG 22
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Verschmutzungsgrad	3
Ueberspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II

Stückliste	
Hersteller	binder
Bezeichnung	M8 Winkeldose, Polzahl: 4, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, UL listed, PUR schwarz, 4 x 0.34 mm²
Bestellnummer	77 3408 0000 50004-0500
Masse	161
Produktsegment	Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
Polzahl	4
Bauform	Winkeldose
Verriegelung	schrauben
Anschlussart	am Kabel angespritzt
Montageart	Kabelmontage
EMV	ungeschirmt
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt mm	0.34 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	AWG 22
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	60 V

Stückliste	
Verschmutzungsgrad	3
Ueberspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II

3 Zusatzgeräte / Technische Dokument

Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Büroklammer-Symbol, um eine Datei zu öffnen. Sie können auch eine Datei zu speichern, wenn Sie das Symbol mit der rechten Maustaste klicken.

- Technische Daten 77 3408 0000 50004-0500
- Maßzeichnung
- Polbild

4 Kontaktinformationen

Franz Binder GmbH + Co.
elektrische Bauelemente KG
Rötelstrasse 27
74172
Neckarsulm
✉ info@binder-connector.de
@ www.binder-connector.com