

ClipCard CC 15/60 O4MM MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

ClipCard O4mm MC jsou značky na zařízení ve formátu MultiCard. Tuto speciální verzi lze jednoduše připevnit pomocí šroubů nebo nýtů pomocí 4,2 mm širokých otvorů na obou stranách.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CC 15/60 O4MM MC NE GE
Objednací číslo	1131880000
Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 60 mm, S otvorem, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248912308
Mnž.	40 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

ClipCard CC 15/60 04MM MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2,362 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0,591 inch
Hloubka	1,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,047 inch
Čistá hmotnost	3,075 g		

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	S otvorem	Barevný	Žlutá
Barva materiálu podle kódu odporu	4	Doporučená odvětví	Stroje
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 66	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Šířka	60 mm		

Značky na přístroje

Průměr vyvrtané díry	4,2 mm	Vlhkost	≤ 60 %
----------------------	--------	---------	--------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

ClipCard CC 15/60 04MM MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

