

**EA (uzemňovací kroužky)
EA-RING MS/M25 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Zemnící kroužky je nejlépe použít, když se stínění kabelu utahuje do kabelové průchodky a když má stejný potenciál jako jiná kabelová průchodka ve stejném krytu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EA-RING MS/M25 SC
Objednací číslo	0930710003
Verze	EA (uzemňovací kroužky), Zemnící kroužek, M 25, Mosaz
GTIN (EAN)	4032248976188
Mnž.	20 ks

EA (uzemňovací kroužky) EA-RING MS/M25 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	60,2 mm	Délka (v palcích)	2,37 inch
Čistá hmotnost	6,95 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Pojistná matice, šířka

Tloušťka	1,5 mm
----------	--------

Všeobecné informace

Materiál	Mosaz	Mezera, vnitřní rozměr B	36,5 mm
Tloušťka	1,5 mm	Vnitřní průměr D2	6,9 mm
Vnější průměr	34,8 mm	Vnější závit	M 25
Šířka, vnější rozměr C	12,8 mm		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC000490	ETIM 5.0	EC000490
ETIM 6.0	EC002317	eClass 6.2	27-14-91-16
eClass 7.1	27-14-91-16	eClass 8.1	27-14-91-16
eClass 9,1	27-14-44-90	eClass 9.0	27-14-44-32

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

Datový list**EA (uzemňovací kroužky)
EA-RING MS/M25 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy