

EA (uzemňovací kroužky) EA-RING MS/M50 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Zemnící kroužky je nejlépe použít, když se stínění kabelu utahuje do kabelové průchodky a když má stejný potenciál jako jiná kabelová průchodka ve stejném krytu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EA-RING MS/M50 SC
Objednací číslo	0930710006
Verze	EA (uzemňovací kroužky), Zemnící kroužek, M 50, Mosaz
GTIN (EAN)	4032248976218
Mnž.	10 ks

Datový list

EA (uzemňovací kroužky) EA-RING MS/M50 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	111 mm	Délka (v palcích)	4,37 inch
Čistá hmotnost	36 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Pojistná matice, šířka

Tloušťka	1,5 mm
----------	--------

Všeobecné informace

Materiál	Mosaz	Mezera, vnitřní rozměr B	58,1 mm
Tloušťka	1,5 mm	Vnitřní průměr D2	13,5 mm
Vnější průměr	65,2 mm	Vnější závit	M 50
Šířka, vnější rozměr C	41,3 mm		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC000490	ETIM 5.0	EC000490
ETIM 6.0	EC002317	eClass 6.2	27-14-91-16
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9,1	27-14-44-90	eClass 9.0	27-14-44-32

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

Datový list**EA (uzemňovací kroužky)
EA-RING MS/M50 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy