

**EA (uzemňovací kroužky)  
EA-RING MS/M75 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Řada kabelových průchodek je zakončena širokou škálou příslušenství.

Zemnící kroužky je nejlépe použít, když se stínění kabelu utahuje do kabelové průchodky a když má stejný potenciál jako jiná kabelová průchodka ve stejném krytu.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	EA-RING MS/M75 SC
Objednací číslo	<a href="#">0930710008</a>
Verze	EA (uzemňovací kroužky), Zemnící kroužek, M 75, Mosaz
GTIN (EAN)	4032248976232
Mnž.	10 ks

## EA (uzemňovací kroužky) EA-RING MS/M75 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Délka	141,3 mm	Délka (v palcích)	5,563 inch
Čistá hmotnost	52 g		

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Pojistná matice, šířka

Tloušťka	1,5 mm
----------	--------

### Všeobecné informace

Materiál	Mosaz	Mezera, vnitřní rozměr B	73 mm
Tloušťka	1,5 mm	Vnitřní průměr D2	13,5 mm
Vnější průměr	95,3 mm	Vnější závit	M 75
Šířka, vnější rozměr C	41,3 mm		

### Klasifikace

ETIM 4.0	EC000490	ETIM 5.0	EC000490
ETIM 6.0	EC002317	eClass 6.2	27-14-91-16
eClass 7.1	27-14-91-16	eClass 8.1	27-14-91-16
eClass 9,1	27-14-44-90	eClass 9.0	27-14-44-32

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Datový list****EA (uzemňovací kroužky)  
EA-RING MS/M75 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**