

**TERMSERIES
ZQV 1.5N/R12.8/10 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

TERMSERIES příslušenství zahrnuje následující:

- Náhradní relé
- Základna
- Předělové desky
- Propojky
- Napájecí moduly

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 1.5N/R12.8/10 GE
Objednací číslo	1193700000
Verze	TERMSERIES, Spojovací konektor
GTIN (EAN)	4032248976447
Mnž.	10 ks

**TERMSERIES
ZQV 1.5N/R12.8/10 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje
Rozměry a váhy

Šířka	119 mm	Šířka (v palcích)	4,685 inch
Výška	13,1 mm	Výška (v palcích)	0,516 inch
Hloubka	4,9 mm	Hloubka (v palcích)	0,193 inch
Čistá hmotnost	5,9 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...60 °C	Skladovací teplota	-40 °C...85 °C

Údaje o propojení

Jmenovité napětí	250 V	Rated current	17,5 A
Izolace	Ano	Dotyková ochrana	Ano
Barevný	Žlutá	Počet propojených svorkovnic	10
Rozteč v mm (P)	12,8 mm	Typ montáže	Zapojeno
Verze	Ize zkrátit na určitou délku		

Jmenovité údaje UL

Jmenovitý proud (UL)	10 A
----------------------	------

Obecné údaje

Verze	Ize zkrátit na určitou délku	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Data připojení

Rozteč v mm (P)	12,8 mm
-----------------	---------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

**TERMSERIES
ZQV 1.5N/R12.8/10 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Operating Instructions

**TERMSERIES
ZQV 1.5N/R12.8/10 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Dimensional drawing**