

**Příslušenství
HDC 24B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ochranná dopravní víčka jsou k dispozici pro velikosti 3, 4, 6 a 8. Mohou být použita se standardními kryty IP65. Snadno zajistitelná ochranná dopravní víčka odpovídají stupni krytí IP20 a lze je použít na všech základnách krytů, přepážkových a základových krytech. Lanko (není součástí dodávky) může být provlečeno skrz vestavěné očko.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 24B DC
Objednací číslo	1215930000
Verze	Zátěžové konektory, Příslušenství, Ochranný kryt
GTIN (EAN)	4050118000207
Mnž.	10 ks

Příslušenství HDC 24B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	123 mm	Délka (v palcích)	4,843 inch
Šířka	46 mm	Šířka (v palcích)	1,811 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Čistá hmotnost	13,2 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	80 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
------------------------	-------	------------------------	--------

Design

Skupina produktů	Příslušenství	Typ produktu	Ochranný kryt
------------------	---------------	--------------	---------------

General data

Velikost	8	Stupeň krytí	IP20
----------	---	--------------	------

Material

Barevný	Bílá, Transparentní	Materiál	Polypropylen
---------	---------------------	----------	--------------

Všeobecné údaje

Barevný	Bílá, Transparentní	Materiál	Polypropylen
Stupeň krytí	IP20	Velikost	8

Klasifikace

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-02	eClass 8.1	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-08	eClass 9.0	27-44-02-92

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN

Příslušenství HDC 24B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

