

**Příslušenství  
HDC FLDG 32A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	HDC FLDG 32A
Objednávací číslo	<a href="#">1044540000</a>
Verze	Příslušenství, ploché těsnění, Stupeň krytí: Design pouzdra: Verze svorky: Design: Schválení :
GTIN (EAN)	4032248776986
Mnž.	5 ks

## Příslušenství HDC FLDG 32A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 7,4 g

### Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 120 °C

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC DIBP 84-69-5

### Verze

Těsnění	NBR	Velikost	7
---------	-----	----------	---

### Design

Skupina produktů	Příslušenství	Typ produktu	ploché těsnění
------------------	---------------	--------------	----------------

### General data

Velikost 7

### Material

Barevný Šedá

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001181	ETIM 4.0	EC001181
ETIM 5.0	EC001181	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-25
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9,1	27-44-01-92
eClass 9.0	27-44-02-92		

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>