



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## Bluetooth handsfree

### Parrot MiniKit+

Obj. č. 31 93 74

#### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup handsfree Parrot MiniKit+.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!




## Před uvedením do provozu

**Upozornění!** Konfiguraci bluetooth nikdy neprovádějte za jízdy! Bezpečnost všech účastníků silničního provozu převažuje nad uskutečněním telefonického hovoru, poslechu hudby nebo sledování navigace. Na prvním místě proto věnujte pozornost řízení. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za zranění a škody způsobené nedodržením těchto zásad.

## Rozsah dodávky



Jazyk menu je možné nastavit prostřednictvím aktualizace software. Bluetooth se připevňuje ke stínítku ve vozidle. Na stínítko nasadte popruh. Bluetooth k popruhu připevníte pomocí klipsu, který je na jeho zadní straně. Ovládací tlačítka musí být umístěna blíže k uživateli.



V závislosti na typu vozidla a stínidla je také možné Bluetooth připevnit přímo k stínidlu bez použití popruhu.

## Pokyny pro nabíjení bluetooth

Před prvním použitím musí být bluetooth plně nabitý. Připojte zástrčku nabíjecího kabelu do zásuvky ve vozidle a opačný konec do mini USB konektoru v bluetooth. Nabíjení bluetooth je také možné po připojení k PC. Během nabíjení svítí červená LED kontrolka. Po ukončení nabíjecího procesu kontrolka zhasne. Nabíjení trvá přibližně 3 – 4 hodiny.

#### Power save mode (úsporný režim)

Nedojde-li po zapnutí bluetooth ke spojení s mobilním zařízením do 5. minut, přejde bluetooth automaticky do úsporného režimu. Ponecháte-li bluetooth i nadále v úsporném režimu, přejde následně do režimu spánku. Detektor vibrací uvnitř bluetooth zajišťuje přechod do pohotovostního režimu poté, co vstoupíte do vozidla a zavřete dveře. V případě, že u mobilního zařízení je aktivována funkce bluetooth, automaticky dojde k bezdrátovému spojení obou zařízení.

Jeden nabíjecí proces zajišťuje provoz bluetooth:

Na dobu 12. hodin hovoru, 15 dní trvalého připojení mobilního zařízení (bez uskutečněného hovoru) a 6 měsíců v režimu spánku. Při nízké kapacitě akumulátoru se na displeji zobrazí upozornění a zároveň dojde ke zvukové signalizaci každou minutu. V takovém případě bluetooth nabijte.

## Uvedení do provozu

Stiskněte a přidržte červené tlačítko po dobu 2. sekund. Tím dojde k zapnutí bluetooth. Stejným způsobem jej i vypnete. Pro pohyb v Menu použijte otočný ovladač. Výběr potvrdíte stisknutím otočného ovladače. Pro návrat do běžného zobrazení stiskněte červené tlačítko, popřípadě vyčkejte několik sekund.



## Spárování zařízení a mobilního telefonu


Pro vzájemné propojení obou zařízení je nezbytné provést jejich spárování. Tento proces stačí provést pouze při prvním uvedení do provozu.

1. Vyhledejte ve svém mobilním telefonu nabídku **Bluetooth** a spusťte vyhledávání ostatních bezdrátových zařízení.

2. Vyberte zařízení „**Parrot MINIKIT+**“



**Bluetooth má ve svém názvu zároveň i verzi software.**




3. Zadejte PIN kód „**0000**“ a potvrďte.

Bluetooth přitom vysloví informaci o úspěšném spárování obou zařízení.

Došlo-li k úspěšnému spárování obou zařízení, do budoucna již nebude zapotřebí tento proces znovu opakovat.

Proces spárování se může lišit v závislosti na použitém modelu mobilního telefonu. Dbejte proto pokynů uvedených v návodu k používanému telefonu.

Spárování s bluetooth lze nejvýše 10 mobilních telefonů. Při pokusu o připojení vyššího počtu telefonů, bluetooth uvede informaci o tom, že došlo k dosažení maximálního počtu připojených zařízení a paměť je tak plná. Paměť lze vyprázdnit po stisknutí obou tlačítek (červené a zelené) současně po dobu cca 3 sekund. Vymazání paměti zároveň odstraní informace o volaných kontaktech.



## Dual mode

**(Aplikace se dvěma mobilními telefony)**

V tomto režimu se k bluetooth připojují 2 mobilní telefony.

1. V hlavním Menu vyberte nabídku **Dual mode**.
2. Pro potvrzení stiskněte otočný ovladač.



**Funkce Dual mode je ve výchozím nastavení deaktivována.**

V pohotovostní režimu bluetooth udržuje spojení se všemi spárovanými telefony. Pakliže je v bezdrátovém dosahu více než 2 mobilní telefony, bluetooth se spáruje pouze s telefony, které se již dříve připojily jako první.

Při připojení dvou telefonů k bluetooth bude jeden z telefonů vždy jako hlavní a druhý jako sekundární. Hlavní telefon je zpravidla ten, se kterým se bluetooth spárovalo jako první.

### Uskutečnění / přijetí hovoru

Hovory můžete přijímat dvěma způsoby: manuálně nebo hlasovým vstupem. Vyzváněcí tón bluetooth rozlišuje mezi příchozím hovorem do hlavního nebo sekundárního telefonu. V tomto režimu je dostupný telefonní seznam pouze hlavního telefonu a hovory lze taktéž uskutečnit pouze prostřednictvím hlavního telefonu. Přepnutí mezi oběma telefony je možné po stisknutí a přidržení otočného ovladače po dobu 2. sekund.



**Uskutečnit přímo můžete i hovor ze sekundárního telefonu. Hovor tak bude automaticky realizován prostřednictvím bluetooth.**

Sekundární telefon lze dočasně nastavit jako hlavní telefon po stisknutí a přidržení otočného ovladače po dobu 2. sekund.

## Synchronizace telefonních kontaktů

### Automatická synchronizace kontaktů s bluetooth Parrot

Synchronizovat je možné pouze kontakty uložené v interní paměti mobilního telefonu. Pokud máte telefonní kontakty uložené na SIM kartě, přesuňte je do paměti telefonu. Pro tento proces dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze používaného mobilního telefonu. V případě většiny mobilních telefonů dojde k synchronizaci s bluetooth Parrot automaticky. Podrobnější informace o podporovaných telefonech najdete na webovém portále výrobce.

V závislosti na typu mobilního telefonu potvrďte synchronizaci:

**Blackberry** – zobrazení dialogového okna „Accept connection request“. Zaškrtněte možnost „Don't ask me again“ (znovu se nedotazovat) a vyberte „Yes“ (Ano) pro potvrzení.

**Android** – zobrazení požadavku se objeví v horní části displeje. Potvrďte přijetí požadavku k provedení akce.

Synchronizovat je možné nejvýše 2000 telefonních kontaktů (i s telefonními čísly sekundárního telefonu). Při každé změně / úpravě telefonního kontaktu v mobilním telefonu, dojde k automatické synchronizaci s bluetooth až po restartu bluetooth.

### Deaktivace automatické synchronizace

V případě potřeby můžete funkci automatické synchronizace deaktivovat. To platí zejména pro případ, že se v telefonu nachází vysoký počet telefonních kontaktů nebo pokud používáte funkci hlasového vytáčení. Před spárováním telefonu s bluetooth stiskněte a přidržte červené tlačítko a zároveň přitom stiskněte otočný ovladač bluetooth.

### Přenos telefonního seznamu prostřednictvím bluetooth

Pakliže používaný telefon nepodporuje funkci automatické synchronizace, použijte funkci **Object Push**, která je součástí telefonu a odešle kontakty do bluetooth.

1. Stiskněte otočný ovladač a vyberte **Recieve contacts** (přijetí kontaktů).
2. Více podrobností k funkci **Object Push** získáte v návodu použitého mobilního telefonu.

## Přijetí hovoru

### Vyzváněcí tón

Příchozí hovor je oznámen vyzváněcím tónem. Na displeji bluetooth se zobrazí jméno volajícího, pakliže je volající uložen v telefonním seznamu interní paměti telefonu. Při použití dvou spárovaných telefonů s bluetooth, bude znít individuální vyzváněcí tón pro každý telefon. Úpravu hlasitosti během hovoru provedete otočným ovladačem na bluetooth.

### Funkce Magic words (speciální slova)

Tato funkce je ve výchozím nastavení aktivována. Deaktivaci a opětovnou aktivaci provedete výběrem otočného ovladače v Menu bluetooth v nabídce **Magic words**.

1. Zvolte **Magic words for incoming calls** (speciální slovo pro přijetí příchozího hovoru).
2. Výběr potvrďte stisknutím otočného ovladače.

Bluetooth následně oznámí aktivaci této funkce. Po výzvě systému vyslovte vlastní speciální slovo (například „Přijem“).

**Přijetí hovoru** – pro přijetí příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko nebo vyslovte speciální slovo (je-li funkce aktivována).

**Odmítnutí příchozího hovoru** – pokud chcete odmítnout příchozí hovor, stiskněte červené tlačítko nebo vyslovte speciální slovo.



## Uskutečnění hovoru

### Použití funkce hlasového vytáčení

1. Stiskněte zelené tlačítko. Tím spustíte režim rozpoznávání hlasu. Následně budete vyzváni k vyslovení telefonního kontaktu pro volání.
2. Vyslovte jméno kontaktu a typ telefonního čísla (do práce, mobil...), pokud má telefonní kontakt více telefonních čísel. Poté co stejným způsobem vyslovíte jméno kontaktu a systém jej rozpozná, dojde k vytáčení telefonního čísla uvedeného kontaktu. Pokud se systému nepodaří přesně rozpoznat název telefonního kontaktu, nabídne možnost volání pravděpodobného kontaktu. Nabízený kontakt je nezbytně potvrdit „Yes“ nebo „Call“ (v případě, že se jedná o požadovaný kontakt).



**Funkce hlasového vytáčení se ukončí, stisknete-li kdykoliv červené tlačítko. Hlasové vytáčení je pak možné i nadále používat. Přitom musí být funkce automatické synchronizace deaktivována.**

### Volání kontaktu s více telefonními čísly

Pokud má příslušný telefonní kontakt více telefonních čísel, je zapotřebí provést specifikaci požadovaného telefonního čísla.

#### Dostupné příkazy pro specifikaci vybraného telefonního kontaktu

Domů	Do práce	Mobil	Ostatní...
- Home	- Work	- Mobile	- Other
- At home	- At work	- Cellular	- General
	- Office	- Cell	- Default
	- At office	- On mobile	- Preferred
	- At the office	- On cellular	
		- On cell	
		- On mobile phone	
		- On cellular phone	
		- On cell phone	
		- Mobile phone	
		- Cellular phone	
		- Cell phone	

### Volání kontaktu z telefonního seznamu

Pokud je volaný kontakt v telefonním seznamu telefonu postupujte následovně:

1. Stiskněte otočný ovladač pro vstup do hlavního Menu a vyberte **Phonebook** (telefonní seznam).
2. Zadejte počáteční písmeno kontaktu a stiskněte ovladač. Přejděte na hledaný kontakt.

- zeleným tlačítkem dojde k vytáčení vybraného kontaktu, popřípadě použijte otočný ovladač pro výběr jiného telefonního čísla u stejného kontaktu.

### Poslední volané kontakty

Stiskněte a přidržte zelené tlačítko po dobu 2 sekund. Tím se otevře seznam naposledy volaných kontaktů.

## Funkce během hovoru

### Ovládání hlasitosti

Pro úpravu hlasitosti během hovoru použijte otočný ovladač. Nastavená hlasitost během hovoru bude použita pro všechny další hovory.



**Rozdílnou úroveň hlasitosti lze nastavit pouze pro každý telefon zvlášť.**

## Přepnutí hovoru z bluetooth do telefonu

Během hovoru je možné kdykoliv přepnout hovor pouze do telefonu (důvěrný hovor ve společnosti více cestujících). Stiskněte zelené tlačítko. Tím dojde k výstupu hovoru do vestavěného reproduktoru při použití mikrofonu telefonu. Pro opětovný audio výstup hovoru do bluetooth znovu stiskněte zelené tlačítko.

## Přijetí druhého hovoru

V případě, že je tato funkce mobilním telefonem podporována, lze během hovoru přijmout i druhý hovor. Další hovor přijmete stisknutím zeleného tlačítka. První hovor tak bude automaticky přidřen (Hold). Stisknutím červeného tlačítka bude druhý hovor ukončen. Hovor můžete ukončit i stisknutím příslušného tlačítka na telefonu. Zeleným tlačítkem přepínáte mezi jednotlivými hovory.

## Hlasová schránka

Během hovoru můžete vysílat DTMF tóny (tónová volba pro přenos telefonního čísla a dalších služeb).

1. Stiskněte otočný ovladač a vstupte do nabídky **DTMF**.
2. Otočným ovladačem vyberte DTMF pomocí následujících tlačítek: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # a \***.
3. Stiskněte ovladač pro odeslání kódu do telefonu.

## Ukončení hovoru

Hovor ukončíte stisknutím červeného tlačítka.

## Hudba

Prostřednictvím bluetooth můžete poslouchat hudební soubory uložené v mobilním telefonu. Používaný telefon musí podporovat funkci **Bluetooth A2DP**.

## GPS

V případě, že telefon tuto funkci podporuje, můžete přijímat informace o navigaci prostřednictvím systému bluetooth Parrot.

Ovládání hlasitosti přehrávané hudby a navigace se provádí otočným ovladačem. Úroveň hlasitosti lze nastavit pro každý telefon zvlášť.



**V závislosti na nastavení GPS nemusí být navigace dostupná během hovorů.**

## Řešení problémů


### Bluetooth Parrot hlásí, že došlo k zaplnění paměti.

Spárovat lze nejvýše 10 telefonů. Při pokusu o spárování 11. telefonu systém upozorní na to, že došlo k zaplnění paměti (Memory full). Proveďte reset paměti. Stiskněte a přidržte zároveň červené a zelené tlačítko po dobu 3. sekund.

### Pád „zamrznutí“ systému

V případě, že systém bluetooth nereaguje, je zapotřebí provést restart zařízení.

1. Stiskněte zároveň tlačítko **Reset** (na zadní straně bluetooth) a otočný ovladač.
2. Uvolněte nejprve tlačítko **Reset** a teprve poté i ovladač.



## Bluetooth zřejmě není kompatibilní s mobilním telefonem

Pro ověření kompatibility používaného mobilního telefonu navštivte stránky výrobce Parrot MiniKit+. Pokud se jedná o plně kompatibilní telefon proveďte aktualizaci software bluetooth. Verzi používaného software naleznete jako nedílnou součást názvu zařízení (zobrazuje se během procesu spárování). Na portále výrobce Parrot MiniKit+ v sekci podpory získáte verzi naposledy vydaných aktualizací.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vzhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných předpisů.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně!**



Příklad tohoto návodu zajistila společnost **Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/6/2015