

Příslušenství ETA 1170 21 15A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Pružinové připojení s technologií tažné pružiny

Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ETA 1170 21 15A
Objednávací číslo	1278810000
Verze	Příslušenství, Elektrický jistič, 15 A
GTIN (EAN)	4050118091328
Mnž.	5 ks

**Příslušenství
ETA 1170 21 15A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	9,8 mm	Šířka (v palcích)	0,386 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0,866 inch
Hloubka	51,6 mm	Hloubka (v palcích)	2,031 inch
Čistá hmotnost	10,4 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Pojistková kazeta
-------	-------------------

Údaje materiálu

Barevný	Černá
---------	-------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

Data hodnocení

Jmenovité napětí	28 V DC	Jmenovitý proud	15 A
------------------	---------	-----------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000035	eClass 6.2	27-14-20-90
eClass 7.1	27-14-20-90	eClass 8.1	27-14-20-90
eClass 9.1	27-14-20-01	eClass 9.0	27-14-20-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks