Tüllengehäuse - VS-08-T-RJ45/IP67-SET - 1689475

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



RJ45-Tüllengehäuse, IP67, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 6,5 mm, mit Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, CAT5e, für Litze AWG 26 und starre Adern AWG 26 ... 24

Ethernet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918887308

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zeichnungen

Tüllengehäuse - VS-08-T-RJ45/IP67-SET - 1689475

Maßzeichnung



RJ45-Tüllengehäuse, IP67

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com