Produktinformation

25 21 160

Flachrundzange mit Schneide

(Radiozange)

- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen

- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC





Allgemein	
Artikel-Nr.	25 21 160
EAN	4003773050476
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	116 g
Abmessungen	160 x 52 x 17 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6 mm
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,0 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	50,0 mm
Kopfbreite (W3)	16,5 mm
Greifflächenlänge (L4)	23 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten






KNIPEX 25 140
GERMANY