Produktinformation

95 17 200

Kabelschere

Mit Doppelschneide



1000 V

- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Durch Aufteilung des Schneidvorgangs in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich) können Kabel bis Ø 20 mm in Einhandbedienung geschnitten werden
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln bis Ø 20 mm (70 mm²)
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie
- Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd

Allgemein	
Artikel-Nr.	95 17 200
EAN	4003773026952
Schere	verchromt
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Gewicht	360 g
Abmessungen	200 x 80 x 34 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	70 mm²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 20 mm
AWG	2 / 0
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten


KNIPEX
KNIPEX


KNIPEX 95 17 200
KNIPEX
1000 V IEC 60900


95 16 200
KNIPEX


KNIPEX