Crimpzange der neuen Generation:

- 30% Kraftersparnis
- präzise Crimpergebnisse
- ergonomisch optimiert



- hohe Crimpqualität durch exakte Crimpbewegung und Präzisionsprofile
- stark reduzierte Handkraft durch hohe Übersetzung
- hoher Bedienkomfort durch ergonomische Griffgestaltung
- längere Griffe für Zweihandbedienung bei großen Querschnitten

präzisionsgefertigte Crimpprofile
= exakte Crimpergebnisse

Anbaumöglichkeit einer Positionierhilfe
= präzises Positionieren des Verbinders

spezielle Hebelübersetzung
= geringer Krafteinsatz

Zwangssperre (entriegelbar)
= garantiert vollständige Verpressung

nachjustierbarer Crimpdruck
werkseitig optimal eingestellt

langer Hebelarm für Ein- und Zweihandbedienung
= leichtere Handhabung besonders bei größeren Verbinderquerschnitten







Crimpzange der neuen Generation:

- exakte Crimpverbindung
- weniger Krafteinsatz
- Zweihandbedienung

Besonders hohe Anwenderfreundlichkeit war die Zielsetzung bei der Entwicklung dieser neuen Crimpzange:

Reduzierung der Handkraft bis zu 30% gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch neuartige Hebelübersetzung.

Zweihandbedienung ermöglicht das leichtere Vercrimpen großer Leiterquerschnitte.

Ergonomisches Handling wird zusätzlich erreicht durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und handfreundlich geformte Griffe.

Optimale Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und Zwangssperre.

Art.-Nr.	Profil	Anwendungsbereich		Kapazität mm²	Kapazität AWG
97 52 03		Unisolierte		4,0-10,0	11-7
97 52 13		Kabelschuhe + Steckverbinder		0,5-10,0	20-7
97 52 23				16+25	5+3
97 52 04		Unisolierte offene	2,8 + 4,8 mm	0,1-2,5	27-13
97 52 05		Steckverbinder	4,8 + 6,3 mm	0,5-6,0	20-10
97 52 06		Isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder		0,5-6,0	20-10
97 52 08				0,5-6,0	20-10
97 52 09		Aderendhülsen		10/16/25	7/5/3
97 52 19				35+50	2+0
97 52 10		Koax-Verbinder		RG 58, RG 59 RG 62, RG 71	
97 49 94		Positionierhilfe für Zange 97 52 04			
97 49 95		Positionierhilfe für Zange 97 52 05			

Länge 250 mm

KNIPEX-WERK
C. Gustav Putsch KG

Postfach 12 04 05 · D-42334 Wuppertal
Tel.: +49 (0)2 02 / 47 94 -0 · Fax: +49 (0)2 02 / 47 50 58
Internet: http://www.knipex.de
E-Mail: info@knipex.de

L 100 01298/01/02.00/7.000/D