KNIPEX Quality - Made in Germany

Lineman's Pliers

Kraft-Kombizange, amerikanisches Modell

125 JAHRE·YEARS KNIPEX 1882-2007

NEU

POWER PLUS! 60%



- Massive Ausführung für schwerste Belastung; hoch übersetzt für leichtes Schneiden
- Kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul für effektives Festhalten
- Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen

Lineman's Pliers

Kraft-Kombizange, amerikanisches Modell

09

09 Lineman's Pliers



09 01 240

09 02 240



Kraftvolle Greifzonen zum Ziehen, Pressen und Hebeln.



Kreuzgezahnte Greiffläche für festes Zupacken und Ziehen, z. B. beim Zaunbau.

- massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
- **Power plus 60%:** hoch übersetzt für kraftvolles Schneiden und Greifen
- ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
- besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul - für festes Zupacken und Ziehen
- zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC

Bestell-Nr.	EAN-	Kopf	Griffe	Schneidwerte		⚖
Länge mm	Code 4003773-			◑ ø mm	◕ ø mm	g
09 01 240	064992	poliert	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen	4,6	3,0	465
09 02 240	065005	poliert	mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen	4,6	3,0	490



Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln.



Lange Schneiden zum Trennen von flachen Kabeln.

Fachhändler:

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

Postfach 12 04 05
Oberkamper Straße 13
D-42349 Wuppertal

Telefon: +49(0)2 02/47 94-0
Telefax: +49(0)2 02/47 50 58
Fax Export: +49(0)2 02/47 74 94

Internet: www.knipex.de
E-Mail: info@knipex.de

L100 01771/01/02.07/10.000/D