
Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität



1

Platzbedarf

Anwendungsgebiete
Maschinen
Geräte
Gehäuse

Aufbau
PG Anschlussgewinde


Aufbau
SKINDICHT® KU mit Sechskant und flacher Bauform
SKINDICHT® KUS mit Sechskant und hoher Bauform
SKINDICHT® KUK gerändelt

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / GrößeAußen / Innen:	KUK 21/16
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau
Material:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Temperaturbereich:	KU, KUS: -40°C bis +100°C KUK: -20°C bis +80°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



2



3

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.