


ClipCard CC 85/54 04MM MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

ClipCard 04mm MC jsou značky na zařízení ve formátu MultiCard. Tuto speciální verzi lze jednoduše připevnit pomocí šroubů nebo nýtů pomocí 4,2 mm širokých otvorů na obou stranách.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CC 85/54 04MM MC NE GE
Objednací číslo	1248490000
Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 54 x 85 mm, S otvorem, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118038866
Mnž.	10 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

ClipCard CC 85/54 04MM MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	85 mm	Šířka (v palcích)	3,346 inch
Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2,126 inch
Hloubka	0,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,031 inch
Čistá hmotnost	12 g		

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	S otvorem	Barevný	Žlutá
Barva materiálu podle kódu odporu	4	Doporučená odvětví	Stroje
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 66	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Šířka	85 mm		

Značky na přístroje

Průměr vyvrtané díry	4,2 mm	Vlhkost	≤ 60 %
----------------------	--------	---------	--------

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

ClipCard CC 85/54 04MM MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



Podobné ilustraci

