bavaria

BMK 2700 E

Lokales Klimagerät

Netzspannung	220-240 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme	1034 W
Kühlleistung	2700 W
Kältemittel	R410A
Kältemittelmenge	370 g
Druck max.	4,2 MPa
EER	2,61
Energie-Effizienz-Klasse	A
Luftvolumen	375 m^3/h
Schallleistungspegel	65 dB(A)
Gewicht ca.	23 kg
Abmessung Gerät	305 x 383 x 752 mm

Lot-Nr.:

Bj.:

ISC GmbH • Eschenstraße 6
D-94405 Landau
www.isc-gmbh.info • Made in P.R.C. (01)

Art.-Nr.: 23.603.70 I.-Nr.: 11013