# KERN **OBB-A1110**

Achromatisches Objektiv, 20x /0,4 (gefedert) W.D. (1,75 mm)




## Piktogramme

**STANDARD**




## Kategorie

| | |
|---|---|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe | Mikroskopobjektiv achromatisch |

## Bauform

| | |
|---|---|
| Anti-Fungus | ✓ |

## Objektiv

| | |
|---|---|
| Objektiv Vergrößerung | 20x |
| Objektivqualität | Achromatisch |
| Numerische Apertur | 0,4 |
| Objektiv Arbeitsabstand | 1,75 mm |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 65×40×40 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,30 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,60 kg |
| Versandgewicht | 0,6 kg |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761164499 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |