

Příslušenství ETA 1180 01 7A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Pružinové připojení s technologií tažné pružiny

Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Typ | ETA 1180 01 7A |
| Objednací číslo | 1279050000 |
| Verze | Příslušenství, Elektrický jistič, 7 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091434 |
| Mnž. | 5 ks |

Příslušenství ETA 1180 01 7A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka | 8,2 mm | Šířka (v palcích) | 0,323 inch |
| Výška | 24,4 mm | Výška (v palcích) | 0,961 inch |
| Hloubka | 52,3 mm | Hloubka (v palcích) | 2,059 inch |
| Čistá hmotnost | 10 g | | |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specifikace systému

Verze Pojistková kazeta

Údaje materiálu

Barevný Černá

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž Typ montáže Zapojeno

Data hodnocení

Jmenovité napětí 64 V DC Jmenovitý proud 7 A

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC000886 | ETIM 6.0 | EC000035 |
| eClass 6.2 | 27-14-20-90 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9,1 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.0 | 27-14-20-01 | | |

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)
Technické údaje [STEP](#)
Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)