# KERN **OZB-A4102**

Okular (Ø 30,5 mm): WF 10x /Ø 20 mm




## Piktogramme

**STANDARD**

1 DAY

## Kategorie

| | |
|---|---|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe | Mikroskopokular |

## Bauform

| | |
|---|---|
| Anti-Fungus | ✓ |

## Okular

| | |
|---|---|
| Okular Feldweite | WF |
| Blickpunkt | Standard |
| Okular Vergrößerung | 10x |
| Okular Sehfeld | 20 mm |
| Okular Durchmesser | 30,5 mm |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 85×65×45 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,40 kg |
| Versandgewicht | 0,4 kg |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761170476 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |