ClipCard
CC DIA 30 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com



Der CC DIA 30 MC dient der Kennzeichnung von Hydraulikschläuchen, Leuchten oder Meldern. Zur Befestigung können Varianten mit 4,2mm Bohrungen für M4 Schrauben oder Kabelbinder genutzt werden. Die Variante mit 3,5mm Bohrungen ist für 3,2mm Blindnieten.
Nach DIN V VDE V 0108 Teil 100 von 01.2010 müssen Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung und Verbindungs- / Abzweigstellen, die ein Teil einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage sind, leicht und sicher identifizierbar, rot oder grün markiert sein. In der Nähe der Leuchten muss die Verteiler-, die Stromkreis- und die Leuchtennummer angebracht sein.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CC DIA 30 K MC NE WS
Best.-Nr.	2047380000
Ausführung	ClipCard, Gerätemarkierer, 30 x 30 mm, Selbstklebend, Ø 30 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118411195
VPE	60 Stück
kompatibler Drucker	1324380000 1139400000 1925000000

ClipCard
CC DIA 30 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	30 mm	Länge (inch)	1,181 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	1,75 g	Durchmesser	30 mm

Allgemeine Angaben

Applikation / Hersteller	Selbstklebend, Ø 30 mm	Ausführung	selbstklebend
Breite	30 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Länge	30 mm
Werkstoff	Polyamid 66		

Gerätemarkierer

Durchmesser	30 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform

ClipCard
CC DIA 30 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

