THM
EL 12 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com



Kennzeichnung maßgeschneidert: EL
Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Länge in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblöcken.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Doppelt laminiertes Polyester
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EL 12 MM SI 30M
Best.-Nr.	2006560000
Ausführung	THM, Gerätemarkierer, 30000 x 12 mm, silber
GTIN (EAN)	4050118391336
VPE	1 Stück

THM
EL 12 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	30.000 mm	Länge (inch)	1.181,1 inch
Breite	12 mm	Breite (inch)	0,472 inch
Nettogewicht	120 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	1	Ausführung	selbstklebend, halogenfrei
Breite	12 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	120 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	silber	Kleber	Acrylatkleber
Länge	30.000 mm	Werkstoff	Polyester
Zulassung nach UL 969	Ja		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN