STAHLWILLE®

Knarre 1/2"

532-2K



Art.-Nr. **13121010**
GTIN **4018754177837**
Modell **532 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF**

2K

Bezeichnung. Knarre 1/2 RSW.10° L.380mm

Eigenschaften.

- 1/2" Außenvierkant-Abtrieb
- umschaltbar
- 36 Zähne
- mit längerem Hebelarm für eine bessere Kraftübertragung
- unkompliziertes Lösen von festsitzenden Schrauben
- mit 2-Komponenten-Griff
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3120 / ISO 1174

Vorteile.

Langer Hebelarm ermöglicht eine bessere Kraftübertragung beim Schraubenanzug.

Robuste 36-fache Verzahnung hält hohen Belastungen sicher stand.


Der 2-Komponenten-Griff ist ergonomisch geformt, rutschfest und öl- und skydrolbeständig - für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Eingelassener Umschalthebel sorgt für einen schnellen und leichten Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf.

Schlanke Bauform des Knarrenkopfes ermöglicht den einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Schrauben und Muttern.



Produkthighlights.



Ideal für den Dauereinsatz.
Die Knarre ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet und zusätzlich verchromt, was ihr auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Sie ist für den präzisen und sicheren Dauereinsatz in Kfz- oder NfZ-Werkstätten, Montage und Industrie vorgesehen.



Für schwer zugängliche Arbeitsbereiche.
Unsere Umschaltknarre mit langem Hebelarm ist ideal geeignet für die Arbeit an schwer zugänglichen Schraubpunkten. Sie ermöglicht eine bessere Kraftübertragung beim Schraubenanzug.




Einfache und sichere Umschaltfunktion.
Der eingelassene Umschalthebel ermöglicht einen komfortablen Richtungswechsel, auch mit einer Hand.

Technologien und Leistungsmerkmale.



2-Komponenten-Griff
Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a	22,5 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
Anzahl Zähne	36
Arbeitswinkel	10 °
Breite mm (b)	41 mm
DIN	DIN 3120 / ISO 1174
Länge mm (L)	380 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	388
Breite mm (IFS)	40
Höhe mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	400
Breite (verpackt, mm)	45
Höhe (verpackt, mm)	40
Volumen (verpackt, dm3)	0.72 dm3
Art.-Nr.	13121010
Gewicht (brutto, kg)	0,835
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754177837
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	1
Gewicht (g)	821 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
13121010	532 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF	Knarre 1/2 RSW.10° L.380mm	4018754177837
13121020	532/1 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF	Knarre 1/2 RSW.10° L.497mm	4018754337538
13121030	532/2 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF	Knarre 1/2 RSW.10° L.612mm	4018754337545

GTIN-Code.

4 018754 177837


Zubehör.




03501075
Crowfoot-Schlüssel heavy-duty



03501076
Crowfoot-Schlüssel heavy-duty



13030002
Reduzierstück



13030005
Vergrößerungsstück



03501064
Crowfoot-Schlüssel heavy-duty



13180010
Bit-Halter



03501069
Crowfoot-Schlüssel heavy-duty



03501072
Crowfoot-Schlüssel heavy-duty



03501074
Crowfoot-Schlüssel heavy-duty

Ersatzteil(e).



19040030
Knarren-Ersatzteil-Satz



19040000
Knarren-Ersatzteil-Satz

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal