Thermaltake
COOLall YOUR LIFE

Artikel Nummer: PS-SPG-0700DPCBEU-B
EAN: 4717964402646

SMART DPS G 700W

Highlights:

- **80PLUS Bronze Zertifizierung, bis 87% Effizienz**
- **Ultra-Leiser 120 mm Lüfter m. digitaler Lüftersteuerung**
- **Leistungsüberwachung und Kontrolle in Echtzeit über digitale Schnittstelle und Software**
- **Hochwertiger Kondensator aus japanischer Produktion**
- **Modulares Design mit flachen Kabeln**
- **Robuste einzelne +12V Schiene**
- **7 Jahre Herstellergarantie**

80 PLUS BRONZE

DC Output	Max Output Current	Max Output Power	Cont. Power
+3.3V	22A	130W	700W
+5V	18A		
+12V	54A	648W	
-12V	0.3A	3.6W	
+5Vsb	2.5A	12.5W	

ANSCHLÜSSE	
24 Pin ATX	1
ATX 12 V	1
Peripheral (4Pin)	3
SATA (5Pin	8
PCI-E (6+2Pin)	4
Floppy (4Pin)	1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Artikelnummer	PS-SPG-0700DPCBEU-B
Typ	Intel ATX 12V 2.31 & SSI EPS 12V 2.92
Max Ausgangskapazität	700W
Spitzenleistung	840W
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T)	86mm x 150mm x 140mm
PFC	Active PFC
Power Good Signal	100-500 msec
Verzögerungszeit	10msec at 80% of full load (230Vac input)
SPANNUNG	
Eingangsstrom	10A
Eingangsfrequenzbereich	47Hz - 63Hz
Eingangsspannung	100V - 240V
UMWELT	
Betriebstemperatur	0°C to +40°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% bis 90%, nicht kondensierend
Storage Temperature	-20 °C to +70 °C
Storage Humidity	5% bis 95%, nicht kondensierend
Kühlungssystem	120mm Lüfter. Kugelgelagert
SONSTIGES	
Effizienz	80Plus Bronze (115 Vac input)
Lebensdauer (MTBF)	120.000 Stunden Minimum
Sicherheitszulassung	CE/FCC/UL/TUV/CB/EAC/BSMI

Thermaltake Germany GmbH
Oststrasse 26
22844 Norderstedt
Telefon: +49 40 30 85 86 -0
Telefax: +49 40 30 85 86 -89
Email: info@thermaltake.de

Thermaltake
COOLall YOUR LIFE