Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Bohrschrauber

PRO GSR 12V-15 FC



Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
Akkuspannung	12,0 V

Bestellnummer 0 601 9F6 001

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
Akkutyp	Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm
Akkuspannung	12,0 V
Gewicht exkl. Akku	0,6 kg
Drehmomentstufen	20+1
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 445 x 119 mm
Akkukapazität	2 Ah

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Vorteile:

- Kompakt: Perfekt für schwer zugängliche Stellen – durch extrem kompakte Bauweise
- Leistungsstark: Überzeugende Power – dank 30 Nm Drehmoment
- Vielseitig: Fünf Optionen zur Auswahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bithalter, arretierbarem Bithalter, Bohrfutter, Winkeladapter und Offset-Winkeladapter



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/