

**Označení přístrojů
CC-H 85/27 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Značení pomocí zařízení PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basis a MC-Mobilo je možné díky osvědčenému formátu MultiCard.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CC-H 85/27 GR
Objednací číslo	1675130002
Verze	Označení přístrojů, Příslušenství, 90 x 31 mm, Šedá
GTIN (EAN)	4008190454258
Mnž.	40 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

Označení přístrojů CC-H 85/27 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	31 mm	Šířka (v palcích)	1,22 inch
Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3,543 inch
Hloubka	13 mm	Hloubka (v palcích)	0,512 inch
Čistá hmotnost	11,8 g		

Obecné údaje

Barevný	Šedá	Barva materiálu podle kódu odporu	8
Doporučená odvětví	Stroje	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Lepidlo	Oboustranná lepicí páska
Materiál	Polyamid 66	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Šířka	31 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP