UNIVERSAL
BITS

Hochwertige Bits für Profis.



28914 6



28913 9

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Sets auf die gängigen Schraubfälle abgestimmt
- Erstklassige S2 Qualität
- Besonders präzise Kopfverarbeitung zur Minimierung des cam-out Effektes und beste Übertragung des Drehmomentes
- Praktischer und äußerst griffiger Magnethalter
- Erhältlich in der besonders attraktiven und praktischen MiniBox

Infos Website

Art. 4010159-	Artikelname	Beschreibung	
28914 6*	Bit Set	24 tlg.	10
28913 9*	Bit Set	32 tlg.	10
28915 3	Bit Display	jeweils 10 Sets (32 u. 24 tlg.)	20

* Verpackungseinheit 10 Sets

BESTÜCKUNGSDETAILS:

SET 24

Für Schraube	Größe und Anzahl der Bits
Philips PH	1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3
Pozidriv PZ	1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3
Imbus HEX	HEX: 4,5,6
Torx Tamper	T10, T15, T20, T25, T30, T40
Steckschlüssel CrV 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm	
1 x 1/4“ Adapter	
1 x 1/4“ Schnell-wechselhalter magnetisch	
Komfortratsche	
Material S2 Qualität. Länge 25 mm 1/4“ Bits	

SET 32

Für Schraube	Größe und Anzahl der Bits
Philips PH	1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3
Pozidriv PZ	1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3
Schlitz SL	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Imbus HEX	3,4,5,6
Torx Tamper	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Torx TT	TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
1 x 1/4“ Adapter	
1 x Bit Halter	
Material S2 Qualität. Länge 25 mm 1/4“ Bits	

Produktgruppe **4200**

PROFESSIONAL PLUS

Bitlänge 25 mm