ELS
ELS 7/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



ELS

Die ELS sind spezielle nicht hinterklebte Einlegeschilder für Kabelmarkierungen WKM oder für Gruppenschildträger. Das matte, dünne aber reisfeste Polyester ermöglicht eine sehr gute Beschriftung und somit beste lesbarkeit. In Kombination mit den Wasserabweisenden WKM Hülsen, stellt diese Lösung eine besonders Langlebige Kennzeichnung von Kabeln auch in rauen Umgebungen sicher.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ELS 7/40 MM WS
Best.-Nr.	2518620000
Ausführung	ELS, Einlegemarkierer, 40 x 6.3 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118531312
VPE	3.000 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

ELS
ELS 7/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	6,3 mm	Breite (inch)	0,248 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch
Tiefe	0,14 mm	Tiefe (inch)	0,006 inch
Nettogewicht	0,064 g		

Allgemeine Angaben

Ausführung	halogenfrei	Breite	6,3 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich	-40…150 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyester		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN

ELS
ELS 7/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

