SAUTER **HO 5K**

Premium-UCI-Härteprüfgerät für Rockwell, Brinell und Vickers



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Härteprüfung
Produktgruppe	UCI-Härteprüfgerät
Produktfamilie	HO

Messsystem

Messbereich Rockwell - Skala A	61-85,6HRA
Messbereich Rockwell - Skala B	41-100HRB
Messbereich Rockwell - Skala C	20,3-68HRC
Prüfobjekt Dicke [Min]	2 mm
Härteskalen	HV 5
Prüfobjekt Mindestgewicht [Min]	300 g
Prüfblock inklusive	✓
Messbereich Brinell	79-618HB
Einheiten	HL HV HB HRB HRC MPa HRA
Messbereich Zugfestigkeit	255-2180MPa
Messbereich Vickers	80-1599HV
Prüfkraft Härtemessung	50 N
Messsonde Länge	15,5 cm
Messsonde Durchmesser	18 mm

Display

Display-Art	Grafik-LCD

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	28×83×160 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	28×83×160 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Antriebsart	manuell
Skala - Anzeigetyp	Digital

Funktionen

Funktion zur Mittelwertbildung	✓
Grenzwertfunktion	✓
360° Messung möglich	✓
Speicherfunktion	✓
Speicher - Anzahl Ergebnisse	1.000
Statistik-Funktion	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	30 min

Schnittstelle

Schnittstellen	USB-Device

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Akku & Netzteil
Netzteil Art	USB inkl. Steckernetzteil (trennbar)
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO AUS UK US
Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]	110 - 240 V
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Eingangspannung Gerät / Strom [Max]	5 V, 2 A
Strombuchse für Netzteil	Micro-USB
Batterie-/Akkuart	Li-Ion
Batterieanschluss	Steckverbinder
Batterie-Kapazität	3.200 mAh
Batterie-Spannung	3,7 V
Anzahl Batterie-Zellen	4
Batterie – Einzelgewicht	80 g
Batterie – Gesamtgewicht im Artikel	320 g
Batterie – Aufbau/Form	Untrennbarer Zusammenschluss von Zellen (Pack)
Batterie-Kapazität (Wh)	14,5 Wh
Batterie – Lithium-Gehalt	5 g
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	6 h

SAUTER **HO 5K**

Premium-UCI-Härteprüfgerät für Rockwell, Brinell und Vickers

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	12 h
Akku Ladezeit	8 h
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, im Gerät isoliert

Zulassung

CE Zeichen	✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-270

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	395×320×140 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Versandgewicht	4,37 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761200661
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

