

KSW
KSW 4 16/5,08 1-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značící pásky KSW se používají ke značení vícepólových zásuvných konektorů DPS. Uživatelé si je mohou potisknout podle svých potřeb - bez nutnosti držet se určitého formátu.

- Značení s ochranou proti rozmazání
- Pásky široké 2,5 mm a 4 mm
- Jednoduše je nalepte a hotovo
- Optimální přilnavost
- Bez obsahu PVC

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSW 4 16/5,08 1-16
Objednací číslo	1630160001
Verze	KSW, Označení svorek, 4 x 81.3 mm, Rozteč v mm (P): 5.08 Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4015082241216
Mnž.	10 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

KSW KSW 4 16/5,08 1-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	81,3 mm	Šířka (v palcích)	3,201 inch
Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0,157 inch
Čistá hmotnost	1,4 g		

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Weidmueller	Barevný	Bílá
Barva materiálu podle kódu odporu	9	Barva tisku	Černá
Lepidlo	Akrylát	Materiál	Polyester, bez obsahu PVC
Metoda tisku	Termotransfer	Orientace tisku	vodorovný
Počet na list	20	Rozsah provozní teploty	150 °C
Tisk	1 - 16	Tištěné znaky	Číslo
Typ tisku	Standardně	Verze	Samolepicí
Šířka	81,3 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.1	27-14-11-37
eClass 9.0	27-14-11-37		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Technické údaje	EPLAN_WSCAD