SIEMENS

Datenblatt 8MF6064-4E

Standardschrank 8MF6 HxBxT=2000x 600x 400 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP40

Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Standardsystemschrank
Art der Aufstellung	Einzelaufstellung
Ausführung der Oberfläche	gepulvert
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Ausführung des Schaltschranks / PC-Ausführung	Nein
Ausführung des Schaltschranks / Pult-Ausführung	Nein

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP40
Eignung zum Einbau	
• für Zoll-Abmessungen	10 Zoll, 17 Zoll, 19 Zoll, 21 Zoll, 23 Zoll, 24 Zoll
• für metrische Abmessungen	M8
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein

Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7032
Farbe	kieselgrau
Produktbestandteil	

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

• abnehmbarer Rahmen	Nein
• Lüftungstür	Nein
• Montageplatte	Nein
• Rücktür	Nein
• Schrägdach	Nein
• Sichttür	Nein
• tiefenverstellbare Montageplatte	Nein
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl der Türen	1

Mechanischer Aufbau

Höhe	2 000 mm
Breite	600 mm
Tiefe	400 mm
Anzahl der Höhen-Teilungseinheiten / für Einbauhöhe	38
Befestigungsart	Stand
Befestigungsart / 19-Zoll Einbau	Ja
Material	Stahl

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
EAC	CE EG-Konf.	Sonstige

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF6064-4E

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF6064-4E

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF6064-4E

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens